

Garant**Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615610 8
GTIN	4062406219710
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på **AS-Drive**-symbolet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal nøgler	8
Ringstilling	75 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	matforkromet
Målesystem, metrisk	ja
Målesystem, tommer	nej
Ring, dybforkrøppet	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7 mm	615600 6X7
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 18X21 mm	615600 18X21
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9 mm	615600 8X9
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 19X22 mm	615600 19X22
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 14X15 mm	615600 14X15
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615600 12X13
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 10X11 mm	615600 10X11
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 16X17 mm	615600 16X17