

**Garant****Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613600 7
GTIN	4062406219604
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **HT-Drive**-profil.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

**Bemærk:**

**HT-Drive** – den særligt præcise profil.

**Fordel:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	7 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	7 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	110 mm
maks. kæbehøjde $h_1$	4 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318

Norm	ISO 7738
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle