

Garant**Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613600 14
GTIN	4062406220068
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **HT-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	12 mm
Nøglelængde L	165 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbehøjde h_1	6,5 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318

Norm	ISO 7738
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle