

Garant**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614600 12
GTIN	4062406220143
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. **Ring dybt forkrøppet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **HTDrive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbehøjde h1	6 mm
Nøglelængde L	180 mm
Nøglestørrelse	12 mm
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	9 mm
Ringstilling	10 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
gnistfri	nej
Ring, dybforkrøppet	ja
Produkttype	Skruenøgle