

**Garant****Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 10X13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615600 10X13
GTIN	4062406220877
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **HT-Drive**-profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

**Bemærk:**

**HT-Drive** – den særligt præcise profil.

**Fordel**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	220 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	13 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	21 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	16 mm

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Ring, dybforkrøppet	ja
åben ring	nej
Produkttype	Skruenøgle