

Garant**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 12X14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610600 12X14
GTIN	4062406220235
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse ₂	14 mm
maks. kæbehøjde h	6 mm
Nøglelængde L	170 mm
Nøglestørrelse ₁	12 mm
maks. kæbebredde b2	32 mm
maks. kæbebredde b1	29 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Kæbestilling 1	15 grader

Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle