

**Garant****Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614600 36
GTIN	4062406220792
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. **Ring dybt forkrøppet.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

**Bemærk:**

**HT-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **HTDrive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	480 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	19 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbehøjde $h_1$	13 mm
Ringstilling	10 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
gnistfri	nej
Ring, dybforkrøppet	ja
Produkttype	Skruenøgle