

Garant**Ringgaffelnøglesæt, lang udførelse, Antal nøgler: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614610 11
GTIN	4062406220808
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. **Ring dybt forkrøppet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle nr. 614600 / 614200 / 614900 af hver: str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Bemærk:

HT-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **HTDrive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikker greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal nøgler	11
Ringstilling	10 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Ring, dybforkrøppet	ja
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 16 mm	614600 16
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 21 mm	614600 21
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 27 mm	614600 27
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614600 10
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 17 mm	614600 17
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 30 mm	614600 30
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 18 mm	614600 18
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 13 mm	614600 13
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 19 mm	614600 19
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 24 mm	614600 24
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 22 mm	614600 22