

Garant**Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 19****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613610 19
GTIN	4062406220600
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **HT-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Skruenøgle
-------------	------------

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613600 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613600 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613600 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613600 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613600 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613600 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613600 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613600 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613600 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613600 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613600 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613600 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613600 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613600 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613600 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613600 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613600 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613600 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613600 10