

Garant**Dobbelt gaffelnøgler, sæt, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610610 12
GTIN	4062406220495
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivelse

Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 24X26 mm	610600 24X26
---	--------------

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610600 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610600 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610600 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 30X34 mm	610600 30X34
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X23 mm	610600 21X23
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X32 mm	610600 27X32
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610600 18X19
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610600 20X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610600 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610600 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610600 12X13