

**Garant****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 32X36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610600 32X36
GTIN	4062406220464
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbebredde b1	70 mm
maks. kæbehøjde h	10 mm
Nøglelængde L	325 mm
maks. kæbebredde b2	80 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	36 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	32 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Kæbestilling 1	15 grader

Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle