



Borepatron med radiallyås Extra RV Metaludførelse, Type: 13-1/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).**
- **Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.**
- **God rundløbsnøjagtighed.**
- **Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).**

Forsynet med opstartsbeskyttelse.

Spændepatron-legeme i et stykke; kan åbnes med en hånd, når boremaskinens aksel er standset.

Meget kort konstruktion.

Teknisk beskrivelse

Borehovedlængde åbnet	51 mm
Borehovedlængde lukket	60,9 mm
Maks. maskineffekt	1100 W
Adapter	1/2-20 tommer
Spændeområde	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2

Udvendig Ø	42,4 mm
Radial låsemekanisme	ja
Produkttype	Borepatron, nøglefri