



Borepatron med radiallyås Extra RV Metaludførelse, Type: 13-9/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).**
- **Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.**
- **God rundløbsnøjagtighed.**
- **Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).**

Forsynet med opstartsbeskyttelse.

Spændepatron-legeme i et stykke; kan åbnes med en hånd, når boremaskinens aksel er standset.

Meget kort konstruktion.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	42,4 mm
Adapter	9/16-20 tommer
Borehovedlængde åbnet	51 mm
Spændeområde	1,5 - 13 mm
Type	13-1/2
Borehovedlængde lukket	60,9 mm

Maks. maskineffekt	1100 W
Radial låsemekanisme	ja
Produkttype	Borepatron, nøglefri