

Garant**Gevindbakke, UNC: 1.3/8-6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142520 1.3/8-6
GTIN	4062406224219
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 6

Gevind-Ø: 34,93 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	34,93 mm
Gevindgange pr. tomme	6
Udvendig Ø	65 mm
Højde	25 mm

Gevindstørrelse	1.3/8-6 UNC
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNC
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		