

Garant**Gevindbakke HSS-E, MF: 20X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141055 20X0,75
GTIN	4062406223502
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæretretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,75 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,75 mm
Udvendig Ø	45 mm
Højde	14 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g

Gevindstørrelse	M20×0,75
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		