

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 7X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 7X0,5
GTIN	4062406222918
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,5 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Udvendig Ø	25 mm
Højde	9 mm
Stigning	0,5 mm
Gevindstørrelse	M7×0,5

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		