

Garant**Gevindbakke, G: G3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142060 G3
GTIN	4062406224158
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindbakke (sekskantet) **uden** skæreansnit; til efterskæring.

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgevind DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 87,88 mm

Nøglestørrelse: 130 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	25 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Nøglestørrelse	130 mm
Gevind-Ø	87,88 mm
Gevindstørrelse	G3

Toleranceklasse	A
Skæreretning	højre
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		