

Garant**Gevindbakke, G: G3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142050 G3
GTIN	4062406224035
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgvind DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 87,53 mm

Udvendig Ø: 130 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	87,53 mm
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	A
Gevindstørrelse	G3

Udvendig Ø	130 mm
Højde	25 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 24231
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		