

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 42X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 42X3
GTIN	4062406222659
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3 mm

Udvendig Ø: 75 mm

Højde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Udvendig Ø	75 mm
Stigning	3 mm
Højde	20 mm
Gevindstørrelse	M42x3

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		