

Garant**Gevindbakke, UNF: 1.1/2-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 1.1/2-12
GTIN	4062406224257
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 38,1 mm

Udvendig Ø: 75 mm

Højde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	12
Udvendig Ø	75 mm
Gevind-Ø	38,1 mm
Højde	20 mm

Gevindstørrelse	1.1/2-12 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		