

**Garant****Gevindbakke, UNF: 1.1/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 1.1/4-12
GTIN	4062406224264
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 31,75 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Højde	18 mm
Udvendig Ø	65 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	31,75 mm

Gevindstørrelse	1.1/4-12 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		