

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 5,5X0,9**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	141050 5,5X0,9
GTIN	4062406223106
Artikelklasse	11K

Beskrivelse

Udførelse:

Lukket forslidset form; med skæreansnit i begge sider.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,9 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	20 mm
Højde	5 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	0,9 mm
Gevindstørrelse	M5,5×0,9

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		