

**Garant****Gevindbakke sekskant, M: M48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140920 M48
GTIN	4062406221973
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udvendig sekskant til standardnøglemål. **Uden** skæreansnit. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Bemærk:**

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 5 mm

Nøglestørrelse: 85 mm

Højde: 36 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	85 mm
Stigning	5 mm
Højde	36 mm
Gevindstørrelse	M48
Skæreretning	højre
Gevindtype	M

Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		