

Garant**Gevindbakke HSS-E, MF: 22X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141055 22X1,5
GTIN	4062406223236
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; med skæreansnit i begge sider.

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Udvendig Ø	55 mm
Højde	16 mm
Stigning	1,5 mm

Gevindstørrelse	M22x1,5
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		