

**Garant****Gevindbakke, UNC: 1.1/2-6****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 142520 1.1/2-6 |
| GTIN                | 4062406224172  |
| Artikelklasse       | 11K            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Anvendelse:**

**Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 6

Gevind-Ø: 38,1 mm

Udvendig Ø: 75 mm

Højde: 30 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gevind-Ø              | 38,1 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 6       |
| Højde                 | 30 mm   |
| Udvendig Ø            | 75 mm   |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gevindstørrelse | 1.1/2-6 UNC |
| Skæreretning    | højre       |
| Gevindtype      | UNC         |
| Flankevinkel    | 60 grader   |
| Skæremateriale  | HSS         |
| Norm            | EN 22568    |
| Toleranceklasse | 2A          |
| Produkttype     | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |