

Garant**Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M11
GTIN	4062406221805
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: Venstre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 30 mm

Højde: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	1,5 mm
Udvendig Ø	30 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	11 mm
Gevindstørrelse	M11

Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		