

**Garant****Gevindbakke 6e, M: M2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140350 M2,5
GTIN	4062406221676
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form.  $\geq$  M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Tolerancefelt 6e = **med undermål ca. 0,03 – 0,04 mm.** Til toleranceklasse „middel“, når bolte får et **galvaniseret beskyttelseslag.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde	5 mm
Stigning	0,45 mm
Udvendig Ø	16 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M2,5
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		