

Garant**Gevindbakke, UNC: 1.1/4-7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142520 1.1/4-7
GTIN	4062406224189
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 7

Gevind-Ø: 31,75 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	7
Højde	25 mm
Udvendig Ø	65 mm
Gevind-Ø	31,75 mm

Gevindstørrelse	1.1/4-7 UNC
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNC
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		