

Garant**Gevindbakke 6g, M: M48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140300 M48
GTIN	4062406221621
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq **M3 med skæreansnit på begge sider** af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 5 mm

Udvendig Ø: 90 mm

Højde: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	36 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	5 mm
Udvendig Ø	90 mm
Gevindstørrelse	M48

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		