

## Gevindbakke 6e, M: M20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	140350 M20
GTIN	4062406221720
Artikelklasse	11K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lukket, forslidset form.  $\geq$  M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Tolerancefelt 6e = **med undermål ca. 0,03 – 0,04 mm.** Til toleranceklasse „middel“, når bolte får et **galvaniseret beskyttelseslag.**

### Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	45 mm
Højde	18 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6e
Stigning	2,5 mm
Gevindstørrelse	M20
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		