

Garant**Gevindbakke, UNF: 9/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	142620 9/16-18
GTIN	4062406224295
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Toleranceklasse: 2A

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 14,29 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	18
Gevind-Ø	14,29 mm
Udvendig Ø	38 mm
Højde	10 mm

Gevindstørrelse	9/16-18 UNF
Skæreretning	højre
Gevindtype	UNF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Toleranceklasse	2A
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		