

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 36X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 36X3
GTIN	4062406222536
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	18 mm
Stigning	3 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Udvendig Ø	65 mm
Gevindstørrelse	M36x3

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		