

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 72X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 72X2
GTIN	4062406222949
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 2 mm

Udvendig Ø: 120 mm

Højde: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	2 mm
Udvendig Ø	120 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	22 mm
Gevindstørrelse	M72x2

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		