

SWISS TOOLS

**Skærholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/08HPmm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 320006 40/08HP |
| GTIN                | 2050002039575  |
| Artikelklasse       | 36D            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|  |             |
|--|-------------|
| passende vendeskærsplatter             | WN.. 0804.. |
| Skaft-Ø                                | 40 mm       |
| Udragende længde, A-mål                | 55 mm       |
| Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| Reservedel                             | P04         |
| Aksel-spidsafstand f                   | 27 mm       |
| Plattestørrelse                        | 08HP        |
| Samlet længde                          | 75 mm       |
| Adapter                                | HSK-T       |
| Indsatstype                            | Venstre     |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Holder-standard  | ISO 12164-3     |
| Indvendig køling | ja              |
| Skafdtype        | Konisk hulskaft |
| Produkttype      | Skærholder      |

## Tilbehør

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Spændeskruer nr. 3 Type P05   | 320611 P05 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P01   | 320611 P01 |
| Rørstift nr. 7 Type P01       | 320618 P01 |
| Højtrykskøledyse (HP) Type 63 | 320001 63  |
| Mellemlæg nr. 1 Type P04      | 320610 P04 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P06      | 320610 P06 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P02      | 320610 P02 |
| Rørstift nr. 7 Type P02       | 320618 P02 |
| Knæled nr. 4 Type P02         | 320612 P02 |
| Knæled nr. 4 Type P06         | 320612 P06 |
| Rørstift nr. 7 Type P05       | 320618 P05 |
| Dysering nr. 5 Type D07       | 320613 D07 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P01      | 320610 P01 |
| Spændeskruer nr. 3 Type D07   | 320611 D07 |
| Rørstift nr. 7 Type P06       | 320618 P06 |
| Spændejern nr. 6 Type D07     | 320614 D07 |
| Knæled nr. 4 Type P04         | 320612 P04 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P05      | 320610 P05 |
| Knæled nr. 4 Type P05         | 320612 P05 |
| Knæled nr. 4 Type P01         | 320612 P01 |
| Rørstift nr. 7 Type P04       | 320618 P04 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P06   | 320611 P06 |

Spændeskruer nr. 3 Type P02

320611 P02