

SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 50/08HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320305 50/08HP
GTIN	2050002039742
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Minimumforborings-Ø D ₁ min	63 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
Plattestørrelse	08HP
Skaft-Ø	50 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Reservedel	P04
Aksel-spidsafstand f	35 mm
Samlet længde	90 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	højre

Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Rørstift nr. 7 Type P06	320618 P06
Rørstift nr. 7 Type P04	320618 P04
Højtrykskøledyse (HP) Type 63	320001 63
Knæled nr. 4 Type P06	320612 P06
Spændeskruer nr. 3 Type D07	320611 D07
Dysering nr. 5 Type D07	320613 D07
Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Rørstift nr. 7 Type P02	320618 P02
Spændeskruer nr. 3 Type P02	320611 P02
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Knæled nr. 4 Type P02	320612 P02
Mellemlæg nr. 1 Type P06	320610 P06
Mellemlæg nr. 1 Type P04	320610 P04
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Spændejern nr. 6 Type D07	320614 D07
Spændeskruer nr. 3 Type P06	320611 P06
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Knæled nr. 4 Type P04	320612 P04
Mellemlæg nr. 1 Type P02	320610 P02
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05

