

HOLEX**Fræsestift Z stål – grov, HM, Type: G0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540740 G0820
GTIN	4045197804068
Artikelklasse	52D

Beskrivelse**Udførelse:**

Den innovative tandgeometri muliggør **en meget høj spåntagningsydelse** og samtidig **en rolig gang og god manøvredegtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af **stål og stålgoods**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z stål
Form	G0820
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Fortanding, finhedsgrad	grov
Samlet længde	64 mm

Hoved-Ø	8 mm
Hovedlængde	19 mm
Serie	Fortanding Z stål
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	egnet		