



Fangsele IGNITE TRION, Type:



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	098106
GTIN	4030281222286
Artikelklasse	09F

Beskrivelse

Udførelse:

Ignite Trion. Effektivt kompletbånd. Funktionelt og ergonomisk takket være asymmetrisk hoftepolster og **holdeøser, der kan klappes ind, iht. EN 358**, som muliggør fejlfrit arbejde. Nyt system forhindrer uønsket løsning af bånd. Særlig velegnet til anvendelse i højlayer. Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. **skulder- og benpolstre**, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. **Selebåndsopvikling** til fejlfrit arbejde samt en **faldindikator**. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

Norm:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Vægt: 2,82 kg

Teknisk beskrivelse

Serie	IGNITE
Producentstørrelse	M / XXL

Hofteomfang	800 - 1300 mm
Vægt	2,82 kg
Produkttype	Fangsele