

**Kernebor HSS skæredybde 25 mm, Ø DC: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	119010 24
GTIN	4014586613499
Artikelklasse	03G

**Beskrivelse****Udførelse:**

HSS-kernebor med QuickIN-holder.

**Samlet længde: 72 mm** ved alle borstørrelser

**Passer til:**

Hurtigskiftesystem til tidsbesparende værktøjsskift uden brug af nøgle.

Passer til FEIN kerneborenheder, med adapter også til andre mærker. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % – 60 %.

**Leveringsomfang:**

**Uden** centeringsstift.

**Bemærk:**

FEIN kerneborenheder se nr. 076520 / 076524 / 076526 gruppe 0 – værkstedsudstyr.  
Ved anvendelse af kernebor 119010 og 119000 skal centrerstiften 119019 anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D <sub>c</sub>	24 mm
Skæremateriale	HSS
Farvering	uden
Produkttype	Hulskærer

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		