

**Ligesliber, Type: GGS28CE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077265 GGS28CE
GTIN	3165140584814
Artikelklasse	03C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.

- **Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.**
- **Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikses uden slør af hensyn til præcist arbejde.**
- **Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.**
- **Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.**
- **Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.**
- **6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.**
- **Med kort spindelhals, til stationær brug (43 mm holder).**

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang 6 mm, 2 spændenøgler str. 19.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	8,0 m/s ²
Effektforbrug	650 W
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Producentbetegnelse	GGs 28 CE
Vægt	1,4 kg
Omdrejningstalområde	10000 - 28000 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	6 mm

Energiforsyning

Med kabel

Produkttype

Ligesliber