



Beskyttelseshjelm BOP ENERGY 3000, Farve: YELLOW



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Artikelklasse	09K

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses Duroplast-hjelm i glasfiberpolyester til brug ved opgaver under spænding eller ved dele i nærheden, som er under spænding **op til AC 1.000 V** (eller DC 1.500 V). Hjelmene er også formlbestandig ved høje temperaturer og beskytter mod fejllysbuer. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til -30 °C og varmebestandig op til 150 °C .

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Uden holder**
- **Naturlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Energiforsyningselskaber, stærkstrømselskaber, jernbaneselskaber, varmegærker, kemiske industrivirksomheder, elinstallatører.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til -30 °C , varmebestandig op til 150 °C .

Passer til:

Visir til forstyrrende lysbue nr. 097836 vha. MFA multifunktionsadapter nr. 097831.

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Materiale, hjelmskal: UP-GF glasfiberpolyester

Glasbelægning: kemikaliebestandig

Viddereregulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 61 cm

Vægt: 475 g

Teknisk beskrivelse

Viddereregulering	Drejelukning
Vægt	475 g
Glasbelægning	kemikaliebestandig
Størrelse	53 - 61 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C
Hjelmegenskab	Elektrisk isolering
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	UP-GF glasfiberpolyester
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Svedbånd Type SL	097822 SL
Transparent visir med gummibånd Energy Visor	097835
Hagerem Ophængning 4P	097823 4P
Transparent visir ArcShield Glasmateriale PC	097836 PC
Svedbånd Type HT	097822 HT
Svedbånd Type L	097822 L