

**Beskyttelseshjelm BOP ENERGY 3000, Farve: WHITE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Artikelklasse	09K

Beskrivelse**Udførelse:**

Førsteklasses Duroplast-hjelm i glasfiberpolyester til brug ved opgaver under spænding eller ved dele i nærheden, som er under spænding **op til AC 1.000 V** (eller DC 1.500 V). Hjelmene er også formlbestandig ved høje temperaturer og beskytter mod fejllysbuer. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ og varmebestandig op til $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Uden holder**
- **Naturlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Energiforsyningselskaber, stærkstrømselskaber, jernbaneselskaber, varmeværker, kemiske industrivirksomheder, elinstallatører.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD). Kuldebestandig ned til $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, varmebestandig op til $150\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Passer til:

Visir til forstyrrende lysbue nr. 097836 vha. MFA multifunktionsadapter nr. 097831.

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Materiale, hjelmskal: UP-GF glasfiberpolyester
Glasbelægning: kemikaliebestandig
Vidderregulering: Drejelukning
Størrelse: 53 - 61 cm
Vægt: 475 g

Teknisk beskrivelse

Vægt	475 g
Vidderregulering	Drejelukning
Glasbelægning	kemikaliebestandig
Størrelse	53 - 61 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C
Hjelmegenskab	Elektrisk isolering
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	UP-GF glasfiberpolyester
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Svedbånd Type L	097822 L
Hagerem Ophængning 4P	097823 4P
Svedbånd Type SL	097822 SL
Transparent visir ArcShield Glasmateriale PC	097836 PC
Transparent visir med gummibånd Energy Visor	097835
Svedbånd Type HT	097822 HT