



Beskyttelseshjelm EuroGuard, Farve: WHITE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Artikelklasse	09K

Beskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedshjelm i højtrykspolyethylen i moderne design med **lav vægt**, samtidig med at beskyttelsesfladen er optimeret. Egner sig fremragende til brug udendørs og ved lave temperaturer ned til -20 °C. Den store endeflade giver et **trykbart område** på 6 x 6 cm. Takket være den højdejusterbare indvendige indretning med seks ophængspunkter sikres en høj brugerkomfort. To slidser i siden giver mulighed for at anbringe høreværn og ansigtsbeskyttelse korrekt. Med tagrende, 30 mm Euroslot-holdere, økologisk kunstlædersvedbånd, regulerbar lufttilførsel i siden og drejelukning.

Anvendelse:

Håndværk, bygge- og anlæg.

Norm:

DIN EN 397

Passer til :

Høreværn nr. 097756; 097753

Reservedel:

Nr. 097822 svedbånd i tre udførelser.

Materiale, hjelmskal: HDPE

Vægt: 340 g

Teknisk beskrivelse

Vægt	340 g
------	-------

Farve	WHITE
Materiale, hjelmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3	097753 3
Svedbånd Type SL	097822 SL
Svedbånd Type L	097822 L
Hagerem Ophængning 4P	097823 4P
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X5	097756 X5
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1	097753 1
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X4	097756 X4
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X2	097756 X2
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X1	097756 X1
Svedbånd Type HT	097822 HT
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2	097753 2
Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen Type X3	097756 X3