



## Håndboremaskine med 1 gear, Type: 720552



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075110 720552
GTIN	4014586882413
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Fein håndboremaskine –

- Præcisionsborepatron helt i metal.
- Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.
- Metalgearhus af hensyn til sikker lejemontering.
- Fortandet ekstra håndtag giver sikkert greb.
- FEIN Sensitiv-greb til ikke-trættende og sikkert arbejde.
- Integralkontakt af hensyn til komfortabel betjening.

Kompakt med højt omdrejningstal.

#### Fordel:

Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 selvspændende borepatron 0,5 – 10 mm, med spændekraftsikring.

### Teknisk beskrivelse

Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Højre- / venstreløb	ja
Vægt	1,7 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Effektforbrug	500 W
Borepatron-spændeområde	0,5 - 10 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	6 mm
Producentbetegnelse	BOP-6
Maks. spiralbor-Ø i træ	20 mm
Omdrejningstalområde	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Boremaskine