

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	19 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	12 mm
ISO-kode holder	STGCR/L 1212F11
Vendeplatteskruesæt	269028 18
Samlet længde L	80 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 18

269028 18

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500