

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260906 16/11 |
| GTIN | 4045197805904 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. |
| Skaftstørrelse | 16 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 18 |
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| ISO-kode holder | STGCR/L 1616H11 |
| Hovedlængde L ₁ | 19 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 20 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 18

269028 18

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500