

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Skaftstørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	19 mm
Samlet længde L	80 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	STGCR/L 1212F11
Vendeplatteskruesæt	269028 18
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 18

269028 18

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500