

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	19 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	STGCR/L 1616H11
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 18
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 18	269028 18
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500