

**Stiksav, Type: GST150BCE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bosch stiksav med let savklingskift uden værktøj vha. Bosch SDS System. Stiksav i **bøjleform**.

- **Store effektreserver også i hårde og tykke bjælker ved hjælp af effektiv 780-watt-motor, der tåler overbelastning.**
- **Ekstremt robust og bøjningsresistent fodplade til selv de kraftigste belastninger.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1× savklinge, hætte, glidesko, udsugningsadapter og transportkuffert.

**Teknisk beskrivelse**

Slagtal	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Effektforbrug	780 W
Producentbetegnelse	GST150BCE
Vægt	2,7 kg
Maks. vibration iht. EN	7,0 m/s <sup>2</sup>
Maksimal savetykkelse, stål	10 mm
Maksimal savetykkelse, træ	150 mm
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, SDS system

Bemærk	Robust
Pendulslag	4-dobbelt
Geringsindstilling	ja
Egnede stiksavsklinger	588400 – 588551
Emballage	Transportkuffert
Konstruktion	Bøjleform
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

## Tilbehør

Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AHM	588400 T118AHM
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118A	588400 T118A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318A	588400 T318A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AF	588400 T118AF
Stiksavsklingesæt Betegnelse T127D	588400 T127D
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318B	588400 T318B
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118B	588400 T118B