



## Ligesliber, Type: 722325



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077261 722325
GTIN	4014586880648
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Yderst praktisk ligesliber.
- Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
- Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
- Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
- Egnede til slibestifter og hårdmetalfræsere.

Allround ligesliber til arbejde på svært tilgængelige steder. Den slanke, handy hals gør det muligt at slibe indvendige flader.

- Yderst praktisk ligesliber.
- Egnede til bearbejdning af rustfrit stål og lette slibe- og polerarbejder.
- Stor neddykningsdybde til vanskeligt tilgængelige steder.
- Variabelt omdrejningstal muliggør brug af forskellige værktøjer.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron Ø 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

#### Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

### Teknisk beskrivelse

Kabellængde	4 m
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Vægt	1,5 kg
Effektforbrug	350 W
Producentbetegnelse	GSZ4-90EL
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Omdrejningstalområde	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	077268 6
--	----------