

Garant**Bitskralde til indstiksværktøj, Bitholder: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Artikelklasse	61E

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Reverserbar skralde til højre- og venstrespænding.**Anvendelse:**

Som holder til bits med sekskant-skaft iht. DIN ISO 1173, C 6,3 og E 6,3 (1/4 tomme).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Indstiksværktøjets belastningsevne er ligesom nøglevidden begrænset og kan være mindre en momentnøglen kapacitet.

Teknisk beskrivelse

Bredde b	17,5 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Varig belastningsevne	15 Nm
Antal tænder	60
Bitholder	1/4 tommer
Indstiksskaft	9×12 mm
Centermål S	17,5 mm
Højde h	12,4 mm
Materiale	Krom-vanadium-stål
Skralde, reverserbar	ja
Værktøj med skraldefunktion	ja
Produkttype	Bitskralde til indstiksværktøj